

Decontaminatiewagen

E3000 SE



3 compartimenten

R



2826 x 1524 x 2020 mm
(L x B x H)

Direct wegrijden met onze decontaminatiewagen?
Met ons nieuwe model de E3000 SE is dat nu mogelijk!
Eenvoudig in gebruik, hieronder een quickstart:

Opstartinstructie

Technische ruimte **A**

Is er op de locatie een stroomvoorziening?

- **Ja**, stop de stekker in stopcontact **1** onder de deur van de technische ruimte
- **Nee**, start de aggregaat **2**, pak de stekker **3** naast het bedieningspaneel. Steek het snoer door de klep **4** naar buiten en plaats de stekker in het stopcontact **5**
- Zet de onderdrukmaschine **6** en het verwarmingselement **7** aan.
De onderdrukmaschine met filter bevindt zich in de vuile ruimte.
Let op: de klep moet open staan. **10**
Is dit niet het geval dan zal wanneer je het bedieningspaneel in de schone ruimte aanzet de rode knop gaan branden
- Aansluiting vuilwater **8** en schoonwater **9**

Schone ruimte **B**

Het bedieningspaneel in de schone ruimte kan aangezet worden **11**. Is de lichtknop rood? **12**
Dan zijn er twee mogelijke oorzaken:

1. Het HEPA-filter in de **vuile ruimte** is vol **10** **C**
2. De klep **10** voor het HEPA-filter in de vuile ruimte zit nog dicht

Diverse

Verwisselbaar kenteken **13**

Handige uitschuifbare poten **14**

